



Szczypce do instalacji wodnych, rowkowane, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	705200 250
GTIN	4003773043836
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Nacisk działa tylko na nastawny, rowkowany przegub ślizgowy, dlatego też szczęki nie ześlizgują się i śruba osi nie ulega zużyciu. Zabezpieczenie przed przykleszczeniem palców. Samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach (z wyj. wielk. 125). Rowkowane szczęki hartowane indukcyjnie, posiadające zagłębienie.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 36 mm

rozstaw do rur: 1,5/16 cal

Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
rozstaw do rur	1,5/16 cal
Średnica mocowania sześciokąta	36 mm
powierzchnia	chromowane
norma	DIN ISO 8976
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
nieiskrzący	nie

Ochrona przed zakleszczeniem

tak