



Szczypce do pompy wodnej Alligator® uchwyty-VDE, długość całkowita: 250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	705740 250
GTIN	4003773039303
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe. **Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V. szczypce chromowane, uchwyty izolowane nakładkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
rozstaw do rur	2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	46 mm
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
oznaczenie producenta	Alligator
powierzchnia	chromowane
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 8976

materiał	stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący	nie
Precyzyjna regulacja z zapadką	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych