



Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, Trzonek SUPERGLAS, Ø obucha: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754800 32
GTIN	7610733087082
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740.

długość bijaka z obuchami: 100 mm

długość trzonka: 285 mm

długość całkowita: 320 mm

masa: 0,499 kg

Opis techniczny

długość całkowita	320 mm
Ø obucha	32 mm
Materiał trzonka	Włókno szklane
masa	0,499 kg

długość bijaka z obuchami	100 mm
materiał obudowy	stal
długość trzonka	285 mm
Seria	PB 303
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

Aksesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 32 mm	754720 32
Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 32 mm	754730 32