

**Kombinerki chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701700 160
GTIN	4003773021902
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo. **Izolowana zgodnie z DIN EN 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:**DIN ISO 5746.**

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm

do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 3,1 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	3,1 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Specjalna stal narzędziowa

powierzchnia

chromowane

nieiskrzący

nie