

**Kombinerki chromowane, uchwyt z nasadkami, długość całkowita: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701600 140
GTIN	4003773039730
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1,8 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 2,8 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	1,8 mm
długość całkowita	140 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	2,8 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie

