



Szczypce do instalacji wodnych Cobra[®], chromowane, długość całkowita: 300 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 705900 300 |
| GTIN | 4003773041382 |
| Klasa artykułu | 73F |

Opis

Wykonanie:

Nastawny, rowkowany przegub ślizgowy (= podwójnie prowadzona zapadka), z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. **Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk** jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.

Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 60 mm

rozstaw do rur: 2,3/4 cal

Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego: 30

Opis techniczny

| | |
|---|--------------|
| długość całkowita | 300 mm |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 30 |
| rozstaw do rur | 2,3/4 cal |
| Średnica mocowania sześciokąta | 60 mm |
| powierzchnia | chromowane |
| norma | DIN ISO 8976 |

| | |
|------------------------------|---|
| Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. |
| materiał | Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo. |
| nieiskrzący | nie |
| szybkie przestawianie | nie |
| Samozaciskające się | tak |
| Ochrona przed zakleszczeniem | tak |

Akcesoria

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Asortyment części zamiennych typ 300 | 705920 300 |
|--------------------------------------|------------|