



## Szczypce do instalacji wodnych Alligator®, czernione, długość całkowita: 175 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	705500 175
GTIN	4003773035480
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

**Przegub trzpieniowy** (= podwójne prowadzenie) i zabezpieczenie przed przykleśzczaniem palców. Hartowane indukcyjnie. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.  
Średnica mocowania sześciokąta: 36 mm  
rozstaw do rur: 1,1/2 cal

### Opis techniczny

długość całkowita	175 mm
rozstaw do rur	1,1/2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	36 mm
powierzchnia	czarny atramentowy
norma	DIN ISO 8976
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

nieiskrzący	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak