

**Szczypce do instalacji wodnych Cobra[®], czernione, długość całkowita: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	705800 125
GTIN	4003773069935
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.

Szczypce czernione, główka polerowana. Z **możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk** jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.

Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Wyp. dodatkowe:

Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	13
rozstaw do rur	1 cal
Średnica mocowania sześciokąta	27 mm
Uchwyt	prążkowane na krzyż
oznaczenie producenta	Cobra
powierzchnia	czernione, główka polerowana

norma	DIN ISO 8976
materiał	stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący	nie
szybkie przestawianie	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

Akcesoria

Asortyment części zamiennych Typ 125	705920 125
--------------------------------------	------------