

HOLEX**Szczypce wanadowe, niepowlekane, długość całkowita: 180mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	703000 180
GTIN	4045197166005
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:**DIN ISO 5746****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do Ø	1,8 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,2 mm
długość całkowita	180 mm
norma	DIN ISO 5746
cechy szczęk	ząbkowane po stronie wewnętrznej
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Korpus szczypiec kuty matrycowo.
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	gładka

nieiskrzący

nie

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne