



Szczypce do instalacji wodnych Alligator®, czernione, długość całkowita: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	705500 300
GTIN	4003773034094
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Przegub trzpieniowy (= podwójne prowadzenie) i zabezpieczenie przed przykleśzczaniem palców. Hartowane indukcyjnie. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 60 mm

rozstaw do rur: 2,3/4 cal

Opis techniczny

długość całkowita	300 mm
rozstaw do rur	2,3/4 cal
Średnica mocowania sześciokąta	60 mm
powierzchnia	czarny atramentowy
norma	DIN ISO 8976
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

nieiskrzący	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak