



## Końcówki wtykowe kluczy nastawnych, rozwartość typu: 1-27 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Klasa artykułu	61E

### Opis

#### Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpień wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Bardzo różnorodne zastosowanie dzięki regulowanej rozwartości.

#### Uwaga:

Konieczna korekta wymiaru na kluczu dynamometrycznym (zmieniona wartość nastawcza).

#### Zalety:

Przy zmianie rozwartości **posiada skalę do nastawiania rozwartości klucza.**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątym.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 61,8 mm

wysokość h: 14,6 mm

rozwarcie: 4 - 27 mm

rozwarcie: 1/8 – 1,1/16 cal

wymiar: 62,7 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

**Opis techniczny**

szerokość b	61,8 mm
wymiar	62,7 mm
wysokość h	14,6 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
rozwarcie	1/8 – 1,1/16 cal
rozwarcie	4 - 27 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne