

**Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701710 200
GTIN	4045197501431
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Stal chromowo-wanadowa. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. **Izolowane według DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:**DIN ISO 5746**

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do Ø: 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do Ø: 2 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746

Uchwyt	ergonomicznie optymalne nasadki wielokomponentowe z chwytliwą powierzchnią Santoprene®
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie