

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 4/S4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki stalowe 4/S4 mm kod ISO uchwytu: A04X SCLDR/LS4

Kąt ustawienia κ : 97 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 4,57 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2,41 mm

wysokość mocowania L_2 : 3,58 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 10
wysokość mocowania L_2	3,58 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
wielk. płytki	S4 mm
\varnothing chwytu	4 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	4,57 mm
Przesunięcie osi L_3	2,41 mm
długość całkowita L	65 mm
kod ISO uchwytu	A04X SCLDR/LS4
Kąt ustawienia κ	97 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6