

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 5/S4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Klasa artykułu	21V

**Opis**

Wytaczaki stalowe 5/S4 mm kod ISO uchwytu: A05X SCLDR/LS4

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: CDCT S4010.

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 5,78 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 2,95 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 4,6 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	65 mm
Przesunięcie osi $L_3$	2,95 mm
$\varnothing$ chwytu	5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CDCT S4010.
wielk. płytki	S4 mm
wysokość mocowania $L_2$	4,6 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	5,78 mm
śruby mocujące	269028 10
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
kod ISO uchwytu	A05X SCLDR/LS4
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6