

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 6/S4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki stalowe 6/S4 mm kod ISO uchwytu: A06X SCLDR/LS4

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 6,92 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3,73 mm

wysokość mocowania L_2 : 5,54 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	CDCT S4010.
Kąt ustawienia κ	95 stopni
kod ISO uchwytu	A06X SCLDR/LS4
wysokość mocowania L_2	5,54 mm
długość całkowita L	65 mm
\varnothing chwytu	6 mm
śruby mocujące	269028 10
Przesunięcie osi L_3	3,73 mm
wielk. płytki	S4 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	6,92 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6