

Garant**Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 4/S4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki stalowe 4/S4 mm kod ISO uchwytu: A04X SCLDR/LS4

Kąt ustawienia κ : 97 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 4,57 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2,41 mm

wysokość mocowania L_2 : 3,58 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A04X SCLDR/LS4
Przesunięcie osi L_3	2,41 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CDCT S4010.
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	4,57 mm
wysokość mocowania L_2	3,58 mm
Kąt ustawienia κ	97 stopni
\varnothing chwytu	4 mm
śruby mocujące	269028 10
wielk. płytki	S4 mm
długość całkowita L	65 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6