

Garant**Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 5/S4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki stalowe 5/S4 mm kod ISO uchwytu: A05X SCLDR/LS4

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 5,78 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2,95 mm

wysokość mocowania L_2 : 4,6 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	S4 mm
Ø chwytu	5 mm
Przesunięcie osi L_3	2,95 mm
wysokość mocowania L_2	4,6 mm
śruby mocujące	269028 10
kod ISO uchwytu	A05X SCLDR/LS4
pasująca wymienna płytko skrawająca	CDCT S4010.
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,78 mm
długość całkowita L	65 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200