

Garant**Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/S4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki stalowe 8/S4 mmkod ISO uchwytu: A08X SCLDR/LS4

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,05 mm

Przesunięcie osi L_3 : 4,7 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,49 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 10
kod ISO uchwytu	A08X SCLDR/LS4
wysokość mocowania L_2	7,49 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
Kąt ustawienia κ	95 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,05 mm
\varnothing chwytu	8 mm
Przesunięcie osi L_3	4,7 mm
wielk. płytki	S4 mm
długość całkowita L	76 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkręta dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6