

Garant**Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 6/S4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki stalowe 6/S4 mm kod ISO uchwytu: A06X SCLDR/LS4

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CDCT S4010.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 6,92 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3,73 mm

wysokość mocowania L_2 : 5,54 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	95 stopni
wielk. płytki	S4 mm
Ø chwytu	6 mm
wysokość mocowania L_2	5,54 mm
kod ISO uchwytu	A06X SCLDR/LS4
śruby mocujące	269028 10
Przesunięcie osi L_3	3,73 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CDCT S4010.
długość całkowita L	65 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	6,92 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200