

**Końcówki wtykowe kluczy nastawnych, rozwartość typu: 2-30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Klasa artykułu	61E

**Opis****Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpień wtykowy o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Bardzo różnorodne zastosowanie dzięki regulowanej rozwartości.

**Uwaga:**

Konieczna korekta wymiaru na kluczu dynamometrycznym (zmieniona wartość nastawcza).

**Zalety:**

Przy zmianie rozwartości **posiada skalę do nastawiania rozwartości klucza.**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**Pasuje do :**

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 71,8 mm

wysokość h: 16,9 mm

rozwarcie: 5 - 30 mm

rozwarcie: 3/16 – 1,3/16 cal

wymiar: 74,4 mm

chwyt trzpieniowy: 14x18 mm

**Opis techniczny**

szerokość b	71,8 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
wymiar	74,4 mm
wysokość h	16,9 mm
rozwarcie	3/16 – 1,3/16 cal
rozwarcie	5 - 30 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne