



Kombinerki chromowane izolowane zanurzeniowo wg VDE, długość całkowita: 180 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	701735 180
GTIN	4003773015314
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo. **Izolowana zgodnie z DIN EN 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).

Szczypcy chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym, **izolowane zanurzeniowo**.

Norma:

DIN ISO 5746.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,2 mm

do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 3,4 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,2 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	3,4 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie