



Szczypce do instalacji wodnych, rowkowane, chromowane, długość całkowita: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	705000 125
GTIN	4003773050490
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Nacisk działa tylko na nastawny, **rowkowany przegub ślizgowy**, dlatego też szczęki nie ześlizgują się i śruba osi nie ulega zużyciu. Zabezpieczenie przed zakleszczeniem palców. Samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Rowkowane szczęki hartowane indukcyjnie, z zagłębieniem.

Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 14 mm

rozstaw do rur: 11/16 cal

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
rozstaw do rur	11/16 cal
Średnica mocowania sześciokąta	14 mm
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
powierzchnia	chromowane
norma	DIN ISO 8976

materiał	stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

Akcesoria

Zestawy narzędzi dla elektroników, 118-elementowe bez walizki	680405
Zestawy narzędzi dla elektroników, 118-elementowe z aluminiową walizką narzędziową	680400