



## Końcówki wtykowe kluczy nastawnych, rozwartość typu: 2-41 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657850 2-41
GTIN	4045197596161
Klasa artykułu	61E

### Opis

#### Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpień wtykowy o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym. Bardzo różnorodne zastosowanie dzięki regulowanej rozwartości.

#### Uwaga:

Konieczna korekta wymiaru na kluczu dynamometrycznym (zmieniona wartość nastawcza).

#### Zalety:

Przy zmianie rozwartości **posiada skalę do nastawiania rozwartości klucza.**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 88,6 mm

wysokość h: 20,4 mm

rozwarcie: 7 - 41 mm

rozwarcie: 1/4 – 1,1/2 cal

wymiar: 85,4 mm

chwyt trzpieniowy: 14x18 mm

**Opis techniczny**

wymiar	85,4 mm
szerokość b	88,6 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
wysokość h	20,4 mm
rozwarcie	1/4 – 1,1/2 cal
rozwarcie	7 - 41 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne