



Szczypce do instalacji wodnych Cobra[®], czernione, długość całkowita: 560 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	705800 560
GTIN	4003773044321
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Nastawny, rowkowy przegub ślizgowy (= podwójnie prowadzona zapadka), z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. **Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk** jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 120 mm

rozstaw do rur: 4,1/2 cal

Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego: 20

Opis techniczny

Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	20
długość całkowita	560 mm
rozstaw do rur	4,1/2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	120 mm
powierzchnia	czernione, główka polerowana
norma	DIN ISO 8976

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.
nieiskrzący	nie
szybkie przestawianie	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak

Akcesoria

Asortyment części zamiennych typ 560	705920 560
--------------------------------------	------------