



## Szczypce do pompy wodnej Alligator® izolowane zanurzeniowo wg VDE, długość całkowita: 250mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	705730 250
GTIN	4003773019343
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

**Przegub przetykowy** (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe. **Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V. Szczypce chromowane, uchwyty izolowane zanurzeniowo.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

### Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
rozstaw do rur	2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	46 mm
Uchwyt	izolowane zanurzeniowo
oznaczenie producenta	Alligator
powierzchnia	chromowane
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

norma	DIN ISO 8976
materiał	stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący	nie
Precyzyjna regulacja z zapadką	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych