

**Garant****Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148200 0
GTIN	4045197923929
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 2 - 5 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M1 – M8

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

długość całkowita: 125 mm

**Opis techniczny**

do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M1 – M8
zakres mocowania □	2 - 5 mm
długość całkowita	125 mm
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	2,5 - 6,5 mm
norma	DIN 1814