

**Garant****Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148200 4
GTIN	4045197923974
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 5,5 - 16 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M9 – M27

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 7 - 20 mm

długość całkowita: 480 mm

**Opis techniczny**

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	7 - 20 mm
długość całkowita	480 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M9 – M27
zakres mocowania □	5,5 - 16 mm
norma	DIN 1814