

Garant**Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148200 2
GTIN	4045197923950
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 3 - 9 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M4 – M12

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 5 - 10 mm

długość całkowita: 265 mm

Opis techniczny

zakres mocowania □	3 - 9 mm
długość całkowita	265 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M4 – M12
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	5 - 10 mm
norma	DIN 1814