

Garant**Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148200 5
GTIN	4045197923981
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 7 - 20 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M12 – M33

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 9 - 26 mm

długość całkowita: 700 mm

Opis techniczny

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	9 - 26 mm
zakres mocowania □	7 - 20 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M12 – M33
długość całkowita	700 mm
norma	DIN 1814