



## Pokrętko nastawne wzmocnione, Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	148200 6
GTIN	4045197923998
Klasa artykułu	11K

### Opis

#### Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 9 - 24 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M16 – M42

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 11 - 32 mm

długość całkowita: 1000 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	1000 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M16 – M42
zakres mocowania □	9 - 24 mm
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	11 - 32 mm
norma	DIN 1814