

Garant**Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148200 3
GTIN	4045197923967
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 4,9 - 12 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M5 – M20

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 6,5 - 15 mm

długość całkowita: 370 mm

Opis techniczny

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	6,5 - 15 mm
zakres mocowania □	4,9 - 12 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M5 – M20
długość całkowita	370 mm
norma	DIN 1814