

Garant**Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148200 7
GTIN	4045197924209
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 14,5 - 36 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M25 – M58

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 20 - 45 mm

długość całkowita: 1258 mm

Opis techniczny

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	20 - 45 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M25 – M58
długość całkowita	1258 mm
zakres mocowania □	14,5 - 36 mm
norma	DIN 1814