

Garant**Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 1.1/2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 148200 1.1/2 |
| GTIN | 4045197923943 |
| Klasa artykułu | 11K |

Opis**Wykonanie:**

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 2 - 8 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M1 – M12

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

długość całkowita: 175 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 – M12 |
| do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 - 9,5 mm |
| długość całkowita | 175 mm |
| zakres mocowania □ | 2 - 8 mm |
| norma | DIN 1814 |