

Garant**Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148200 1
GTIN	4045197923936
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Do **trudnych** warunków użytkowania i **zastosowań precyzyjnych**. Wszystkie wymiary z **kutym korpusem stalowym** i szczęką stałą. **Okrągła libelka** do nasadzania prostego.

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 2 - 6,3 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M1 – M10

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

długość całkowita: 175 mm

Opis techniczny

długość całkowita	175 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M1 – M10
zakres mocowania □	2 - 6,3 mm
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	2,5 - 7,5 mm
norma	DIN 1814