

**Końcówki wymienne, klucz oczkowy, rozwartość klucza: 2-14 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 657900 2-14 |
| GTIN | 4018754034208 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Rozm. 2-36 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 23 mm

wysokość h: 11 mm

wymiar: 25 mm

chwyt trzpieniowy: 14x18 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| rozwartość klucza | 14 mm |
| szerokość b | 23 mm |
| wysokość h | 11 mm |
| chwyt trzpieniowy | 14×18 mm |
| wymiar | 25 mm |
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne |
| narzędzie z funkcją grzechotki | nie |