



## Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne, długość całkowita: 180 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	706000 180
GTIN	4045197439536
Klasa artykułu	71B

### Opis

#### Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. **Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk** jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.

Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane. Ergonomiczne uchwyty z szorstką powłoką z tworzywa sztucznego.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 28 mm

rozstaw do rur: 1 cal

Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego: 10

### Opis techniczny

Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	10
długość całkowita	180 mm
rozstaw do rur	1 cal
Średnica mocowania sześciokąta	28 mm
Uchwyt	powłoką z tworzywa sztucznego, zapobiegającą ślizganiu się w dłoni.

powierzchnia	Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane.
norma	DIN ISO 8976
wykonanie szczęk	Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem
Uchwyt	powłoką z tworzywa sztucznego, zapobiegającą ślizganiu się w dłoni.
materiał	Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.
nieiskrzący	nie
Precyzyjna regulacja z zapadką	tak
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak