



Młotki gumowe białe, Typ: A900



Dane zamówienia

Numer katalogowy	755550 A900
GTIN	4045197720818
Klasa artykułu	72D

Opis

Wykonanie:

Z ciągliwo-twardej, pochłaniającej energię i dobrze przenoszącej siłę mieszanki gumowej (90 Shore). Zużyte obuchy można wygładzać mechanicznie. Trzonek jesionowy. białą bijak gumowy nie tworzy smug.

Norma:

DIN 5128

wskazówka:

Trzonek zamienny nr 755600 rozm. A600.

długość główki L₁: 140 mm

Ø główki: 90 mm

długość trzonka: 380 mm

masa: 1150 g

Opis techniczny

długość trzonka	380 mm
Ø główki	90 mm
długość główki L ₁	140 mm
masa	1150 g

Akcesoria

Zapasowy trzonek Typ A600

755600 A600