

Szczypce do instal. wodnych z zatrzaskowym przestawieniem, długość całkowita: 250mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------|
| Numer katalogowy | 706500 250 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 76B |

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka). Szczęki uzębione wklęsłe, możliwość zatrzaskowego ustawiania w 5 położeniach, chromowane.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------|
| długość całkowita | 250 mm |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 5 |
| Średnica mocowania sześciokąta | 50 mm |
| Uchwyt | chromowany |
| powierzchnia | chromowane |
| norma | DIN ISO 8976 |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| nieiskrzący | nie |
| szybkie przestawianie | nie |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | nie |

Rodzaj produktu

Kleszcze do rur i pomp wodnych