



Szczypce do instalacji wodnych Cobra[®], chromowane z nasadkami uchwytu, długość całkowita: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	705950 250
GTIN	4003773005681
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Nastawny, rowkowany przegub ślizgowy (= podwójnie prowadzona zapadka), z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. **Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk** jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 46 mm

rozstaw do rur: 2 cal

Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego: 25

Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	25
rozstaw do rur	2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	46 mm
powierzchnia	chromowane
norma	DIN ISO 8976

Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.
nieiskrzący	nie
szybkie przestawianie	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak

Akcesoria

Asortyment części zamiennych typ 250	705920 250
--------------------------------------	------------