

**Szczypce do skręcania drutu, długość całkowita: 230 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	707910 230
GTIN	4018754094677
Klasa artykułu	73A

Opis**Wykonanie:**

Korpus szczypiec kuty matrycowo. Szczęki szorstkie od wewnątrz. Ostrza hartowane indukcyjnie.

Szczęki zukosowane z przodu pod kątem 40° .

Zastosowanie:

Do skręcania drutów zabezpieczających (zob. rysunek) możliwa obróbka każdej długości drutu. Do drutu o \varnothing do ok. 1,6 mm. Do skręcania w prawo i w lewo, z automatycznym cofaniem.

Materiał:

Stal specjalna; czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki.

Opis techniczny

kształt szczęk	ścięty skośnie 40°
do drutu o \varnothing	<1,6 mm mm
długość całkowita	230 mm
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie.
wykonanie szczęk	Szczęki szorstkie od wewnątrz
materiał	stal specjalna
powierzchnia	czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki.