

**Szczypce do skręcania drutu, długość całkowita: 280mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	707910 280
GTIN	4018754094684
Klasa artykułu	73A

Opis**Wykonanie:**

Korpus szczypiec kuty matrycowo. Szczęki szorstkie od wewnątrz. Ostrza hartowane indukcyjnie.

Szczęki zukosowane z przodu pod kątem 40°.

Zastosowanie:

Do skręcania drutów zabezpieczających (zob. rysunek) możliwa obróbka każdej długości drutu.

Do drutu o $\varnothing$ do ok. 1,6 mm. Do skręcania w prawo i w lewo, z automatycznym cofaniem.

Materiał:

Stal specjalna; czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki.

Opis techniczny

długość całkowita	280 mm
do drutu o $\varnothing$	<1,6 mm
kształt szczęk	ścięty skośnie 40°
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie.
wykonanie szczęk	Szczęki szorstkie od wewnątrz
materiał	stal specjalna
powierzchnia	czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki.
Rodzaj produktu	Kleszcze do naciągu drutu

