



Końcówki wymienne do spawania, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657950 2
GTIN	4018754034604
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi własnej konstrukcji, np. specjalnie odsadzonych kluczy. W zależności od długości elementu przyspawanego należy skorygować ustalony moment obrotowy klucza.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

długość l: 12 mm

wysokość h: 11 mm

czworokąt do przyspawania: 11×25 mm

wymiar S: 12 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

długość l	12 mm
-----------	-------

wysokość h	11 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
czworokąt do przyspawania	11×25 mm
Seria	737/40
wymiar S	12 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne