

**Groty 8 mm z czworokątem zewnętrznym, czworokąt zewnętrzny: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659876 3/8
GTIN	7610733220533
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia udarowe. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do :

wkrętałów dynamometrycznych nr 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) i 659912, **wielk. 1600** i zestawów wkrętałów z uchwytem składanym nr 667625 / 667645.

wskazówka:

Inne groty zob. nr 659870 / 659872 i 659878 - 659884.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

długość całkowita: 80 mm

długość użytkowa: 64 mm

Opis techniczny

długość całkowita	80 mm
długość użytkowa	64 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętały trzpieniowe 4-kątne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal