



Końcówki wymienne ze zintegrowaną zapadką - oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 11 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657920 11
GTIN	2050001012661
Klasa artykułu	66F

Opis

Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Opatentowane końcówki specjalnie do skręcania rur instalacji sanitarnych oraz innych nakrętek z kołnierzem. Z zawieszem linowym do główki śruby; zabezpiecza przed ślizganiem się.

Zaleta:

Zapadka gwarantuje większą **oszczędność czasu oraz znaczne ułatwienie pracy** w porównaniu z tradycyjnymi kluczami oczkowymi.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 33 mm

wysokość h: 11 mm

wymiar: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

szerokość b	33 mm
-------------	-------

wysokość h	11 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
rozwartość klucza	11 mm
wymiar	17,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
funkcja grzechotki	tak