



## Grzechotki wtykowe przełączalne, z czworokątem zewnętrznym, czworokąt zewnętrzny: 1/4 cal



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 659877 1/4    |
| GTIN             | 7610733232802 |
| Klasa artykułu   | 63D           |

### Opis

#### Wykonanie:

Ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia uderowe. Powierzchnia niklowana i chromowana.

#### Pasuje do :

wkręta dynamometrycznych nr 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) i 659912, **wielk. 1600** i zestawów wkręta z uchwytem składanym nr 667625 / 667645.

#### wskazówka:

Inne groty zob. nr 659870 / 659872 i 659878 - 659884.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

długość całkowita: 67 mm

długość użytkowa: 51 mm

### Opis techniczny

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| długość użytkowa                       | 51 mm                         |
| długość całkowita                      | 67 mm                         |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | Wkręta trzpieniowe 4-kątne mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal                       |

