



Adaptery przejściowe do końcówek, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657948 1
GTIN	4018754161034
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 31 mm

wysokość h: 26 mm

do końcówek wymiennych: 14×18 mm

wymiar S: 30,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	9×12 mm
szerokość b	31 mm
wysokość h	26 mm
do końcówek wymiennych	14×18 mm
wymiar S	30,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
Rodzaj produktu	Kształtki powiększające