



Lampa warsztatowa LED, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081415 2
GTIN	4260131238086
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Silne, ściemniane, trwałe i solidne lampy warsztatowe z **giętkim ramieniem i silnym magnesem w stopie**. Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V. Wysokowydajne diody LED w obudowie aluminiowej, barwa światła biała zimna, ok. 5500 K. Wąski snop dla światła z głębią ostrości.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Zasilacz 250 V w zestawie.

wskazówka:

Odpowiednie zaciski stołowe i uchwyty magnetyczne są dostępne pod nr 081418/081419.

Opis techniczny

masa	760 g
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

stopień ochrony IP	IP 65
Źródło światła	LED
Rodzaj zamocowania	Podstawa magnetyczna
Strumień światła	200 lm
Ø podstawy magnetycznej	66 mm
wydajność świetlna	2 W
napięcie znamionowe	250 V
temperatura barwy	5500 K
strefa wg ATEX	brak
wys. całkowita	600 mm
Kolor światła	zimny biały
Ø głowicy świecącej	28 mm
Rodzaj produktu	Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Akcesoria

Zacisk stołowy Ø płyty montażowej górnej 95 mm	081418 95
Uchwyt magnetyczny Ø górna płyty magnetycznej 95 mm	081419 95