



Lampa warsztatowa LED, Typ: 8



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081415 8 |
| GTIN | 4260131238079 |
| Klasa artykułu | 08C |

Opis

Wykonanie:

Silne, ściemniane, trwałe i solidne lampy warsztatowe z **giętkim ramieniem i silnym magnesem w stopie**. Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V. Wysokowydajne diody LED w obudowie aluminiowej, barwa światła biała zimna, ok. 5500 K. Szeroki kąt wiązki światła 120° z równomiernym oświetleniem.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Zasilacz 250 V w zestawie.

wskazówka:

Odpowiednie zaciski stołowe i uchwyty magnetyczne są dostępne pod nr 081418/081419.

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--------------------|
| masa | 1600 g |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Źródło światła | LED |
| Ø podstawy magnetycznej | 88 mm |
| Rodzaj zamocowania | Podstawa magnetyczna |
| Strumień światła | 900 lm |
| stopień ochrony IP | IP 65 |
| wydajność świetlna | 9 W |
| napięcie znamionowe | 250 V |
| temperatura barwy | 5500 K |
| kąt wiązki światła | 120 stopni |
| strefa wg ATEX | brak |
| wys. całkowita | 850 mm |
| Kolor światła | zimny biały |
| szerokość głowicy świecącej | 50 mm |
| głębokość głowicy świecącej | 175 mm |
| wysokość głowicy świecącej | 25 mm |
| Rodzaj produktu | Lampa stołowa/lampa warsztatowa |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Uchwyt magnetyczny Ø górna płyty magnetycznej 95 mm | 081419 95 |
| Zacisk stołowy Ø płyty montażowej górnej 95 mm | 081418 95 |