

Erdi**Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem małe, prawe,
długość całkowita: 230 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	764000 230
GTIN	4010220024720
Klasa artykułu	73X

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo; ostrza hartowane indukcyjnie. Podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą. Ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami.

główka nożyc ze stali szlachetnej (60 HRC), ostrza uzębione.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

Do cięcia: blachy ze stali węglowej do 1,2 mm, blachy V2A do 1,0 mm.

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

długość ostrzy: 27 mm

Opis techniczny

długość ostrzy	27 mm
długość całkowita	230 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Nożyce

Akcesoria

Zestaw reparacyjny do idealnych nożyc do blachy

764010