



Szczypce z długimi szczękami, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	711300 160
GTIN	4003773001904
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.

Szczypce chromowane, uchwyty z nakładkami z kilku rodzajów materiału, **izolacja do 1000 volt wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość szczęk: 47 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	47 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
kształt szczęk	płaskie
norma	DIN ISO 5745
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
izolowane do	DC 1500 V
izolowane do	AC 1000 V

wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia szczypiec	chromowane